



Parametry podstawowe

Range name	Sedna
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Function	Ramka ozdobna
Liczba zespołów	3 zespoły
Kierunek instalowania	Pionowy
Zgodność gamy	Gniazdo zasilające
Cover frame color	Aluminium

Parametry uzupełniające

Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	222 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Masa produktu	0,0405 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------