

Product data sheet

Characteristics

WDE000523

Cedar Plus - iesire priza simpla partea E - 16A, obturatoare, alb



Principale

Range name	Cedar Plus
Function	Priza dubla legare la pamant laterala
Delivery form	Produs complet
Additional features	Obturat
Cover plate color	Alb

Suplimentare

Installation	Suprafata
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Kind of terminals	Borne lift
Terminal capacity	2 cablu(ri) 2,5 mm ²
Wire structure	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Finisaj suprafata	Glossy
Înălțime	79 mm
Lățime	132 mm
Adâncime	54 mm
Greutate produs	0,196 kg

Mediu

Certificari produs	VDE
Grad de protectie IP	IP44

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------