

Product data sheet

Characteristics

WDE000605

Cedar Plus - priză simplă cu împământare
Într.cruce - 16A(X), indic luminos, gri



Principale

Range name	Cedar Plus
Function	Priza simpla legare la pamant laterala 1 pol 2 căi
Delivery form	Prodotus complet
Lampa pilot	Lampă de localizare
Cover plate color	Gri

Suplimentare

Installation	Suprafata
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 AX la 250 V c.a.
Kind of terminals	Bornă de ridicare și bornă PE cu șurub
Terminal capacity	2 cablu(ri) 2,5 mm ²
Wire structure	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Finisaj suprafata	Glossy
Înălțime	79 mm
Lățime	132 mm
Adâncime	54 mm
Greutate produs	0,199 kg

Mediu

Certificari produs	CE
Grad de protectie IP	IP44

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------