


Product data sheet

Characteristics

GV2G454

Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 4 tap-offs - 54 mm pitch



Principale

Gama	Linergy
Nume produs	FT
Nume scurt al dispozitivului	GV2G
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii/ piese separate	Accesoriu de conectare
Descriere poli	3P
Compatibilitate gama	TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Număr de puncte de conectare	4
[I _{th}] curent termic convențional în aer liber	63 A
Pasul conexiunii	54 mm

Suplimentare

Locatie de montare	Pe borna
[Ui] tensiunea nominală de izolație	690 V
Lungime	206 mm
Greutate produs	0,085 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------