

Технические данные продукта

Характеристики

КС10-001В

Нажимная кнопка (СХ. 1)



Основные характеристики

Function	Кнопка
Delivery form	Механизм в сборе
Cover plate color	Белый

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 V
Диапазон мощности	<= 2300 Вт
Описание полюсов	1P
Функция переключения	На 1 направление
Тип контактов	1 Н.О.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий кабель
Длина зачистки проводов	11 мм
Тип монтажа	Открытый
Режим фиксации	Винтами
Материал	РА (полиамид): моноблок
Тип покрытия	Глянцевая
Высота	81 мм
Ширина	81 мм
Глубина	47 мм
Вес	0,0778 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты	ГОСТ Р

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

Информация в данном документе включает описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условиям соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.