



Hoofd

Range of product	Performa
Product or component type	Draadgoot
Quantity per set	6 m

Complementair

Vorm	U-vormig
Materiaal	Staal C4D (elektro-zink)
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C1
Diameter van draad in de lengte	4,9 mm
Diameter van dwarskabel	3,9 mm
Cable cross section	19028 mm ²
Standards	EN/ISO 9227 IEC 60068-2-75 EN 12329 DIN 4102-12 EN 50102 IEC 61537
Lengte	3 m
Height	75 mm
Width	300 mm
Hoogtecompatibiliteit	70 mm
Compatibiliteit breedte	300 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Elektro-zink

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-40...120 °C
IK-beschermingsgraad	IK10

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	75 cm
Package 1 Width	30 cm
Package 1 Length	300 cm
Package 1 Weight	6,12 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------