

슬롯의 수	1 슬롯auxiliary switch OF 플러그-인) 1 슬롯voltage release MN or MX 플러그-인)
Power wire stripping length	20 mm
Color	회색 RAL 7016)
9 mm 피치	6
높이	137 mm
너비	54 mm
깊이	80 mm
제품 무게	0.769 kg
세트당 수량	1 세트
회로 차단기 응용프로그램	HACR rated

사용환경

품질 라벨	CE
표준	NMX J-266 EN / IEC 60947-5-1 GB 14048.2 CSA C22.2 No 5 UL 489 EN/IEC 60947-2 NEMA AB1
제품 인증	UL[RETURN]IEC[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]NOM
IP 등급	Front cover IP40 일치되는 IEC 60529
보호의 IK 정도	IK07 conforming to IEC 62262
오염 정도	3 일치되는 IEC 60947-1
사용온도	-25...70 °C
저장온도	-50...85 °C
사용 고도	2000 m 출력감세 없는 5000 m 출력감세 있는

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.096 cm
Package 1 Width	11.938 cm
Package 1 Length	20.574 cm
Package 1 Weight	680.389 g

상품의 지속 가능성

REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	면제 준수
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
WEEE	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.
PVC 없음	예
할로겐 함유량 성능	무 할로겐 제품

계약 보증

보증	18 개월
----	-------