

Product data sheet

Characteristics

MIP99030

Resi9MP αφαιρούμενες πλάκες 6 στοιχείων (2τμχ)



Κύρια

Σειρά προϊόντος	Mini Pragma
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πλάτη
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος	Εξάρτημα στήριξης
Ποσότητα ανά σετ	Σετ των 2

Συμπληρωματικό

Τοποθέτηση πίνακα	Επίτοιχο
Αριθμός οριζόντιων σειρών	1
Αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά	6
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm	6
Είσοδος καλωδίου	1 φλάντζα 1 φλάντζα
Υλικό πίνακα	Πρόσοψη: τεχνοπλαστικό
Πλάτος	Εξωτερικά: 119 mm
Ύψος	Εξωτερικά: 74,5 mm
Βάθος	Εξωτερικά: 13,5 mm
Χρώμα	Λευκό

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60695-2-11 EN 50102
Αντοχή σε πυρκαγιά	Πρόσοψη: 750 °C
Βαθμός προστασίας IK	IK07
Κατηγορία υπέρτασης	II
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...60 °C

Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	50,0 g
Ύψος συσκευασίας 1	1,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	7 cm
Μήκος συσκευασίας 1	12 cm
Τύπος συσκευασίας 2	S03
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	45
Βάρος συσκευασίας 2	2,737 kg
Ύψος συσκευασίας 2	30 cm

Πλάτος συσκευασίας 2	30 cm
Μήκος συσκευασίας 2	40 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) Δήλωση RoHS EE
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------