

Product data sheet

Characteristics

SDN1300370

Sedna διακόπτης ρολών Γραφίτης



Κύρια

Range name	Sedna
Σειρά	Sedna
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης με μπουτόν
Function	Ρολό
Delivery form	Χωρίς πλαίσιο
Σήμανση	UP-DOWN
Kind of terminals	Ακροδέκτες χωρίς βίδα

Συμπληρωματικό

Τύπος μανδάλωσης	Ηλεκτρική
Εύρος ισχύος	2300 W
Ονομαστικό ρεύμα	10 AX σε 250 V AC
Terminal capacity	2 καλώδιο(α) 2,5 mm ²
Wire structure	Άκαμπτο Εύκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 mm
Material of visible parts	Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας	Glossy
Τρόπος στήριξης	Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51...70 mm Βίδες
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Βάρος προϊόντος	0,061972 kg

Περιβάλλον

Conformity mark	CE
Πιστοποιήσεις προϊόντος	GOST-R
Βαθμός προστασίας IP	IP20

Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	71 g
Ύψος συσκευασίας 1	7,1 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	4,2 cm
Μήκος συσκευασίας 1	7,1 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	📄 Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ	Συμμορφώνεται 📄 Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	📄 Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	📄 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	📄 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.