

## Product data sheet

### Characteristics

# SDN5800968

## Sedna πλαίσιο 5 θέσεων οριζόντιο Τιτάνιο



### Κύρια

Range name	Sedna
Σειρά	Sedna
Εφαρμογή συσκευής	Τοποθέτηση
Function	Πλαίσιο
Αριθμός πλήκτρων	5 θέσεων
Θέση εγκατάστασης	Οριζόντια
Εύρος συμβατότητας	έξοδος ρευματοδότη
Cover frame color	Τιτάνιο

### Συμπληρωματικό

Material of visible parts	Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας	Glossy
Ύψος	80 mm
Πλάτος	370 mm
Βάθος	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Βάρος προϊόντος	0,061 kg

### Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	IP20
----------------------	------

### Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	50 g
Ύψος συσκευασίας 1	1 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	8 cm
Μήκος συσκευασίας 1	37 cm
Τύπος συσκευασίας 2	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	80
Βάρος συσκευασίας 2	4,249 kg
Ύψος συσκευασίας 2	21,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	32 cm
Μήκος συσκευασίας 2	50 cm
Τύπος συσκευασίας 3	S04
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	80
Βάρος συσκευασίας 3	4,649 kg
Ύψος συσκευασίας 3	30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3	40 cm
Μήκος συσκευασίας 3	60 cm

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	<a href="#">Ναι</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------