

Product data sheet

Characteristics

SDN5801160

Sedna πλαίσιο 2 θέσεων κάθετο Αλουμίνιο



Κύρια

Range name	Sedna
Σειρά	Sedna
Εφαρμογή συσκευής	Τοποθέτηση
Function	Πλαίσιο
Αριθμός πλήκτρων	2 θέσεων
Θέση εγκατάστασης	Κάθετα
Εύρος συμβατότητας	έξοδος ρευματοδότη
Cover frame color	Αλουμίνιο

Συμπληρωματικό

Material of visible parts	Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας	Glossy
Ύψος	151 mm
Πλάτος	85 mm
Βάθος	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Βάρος προϊόντος	0,027 kg

Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	IP20
----------------------	------

Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	19 g
Ύψος συσκευασίας 1	1 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	8,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1	15 cm
Τύπος συσκευασίας 2	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	25
Βάρος συσκευασίας 2	603 g
Ύψος συσκευασίας 2	10 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	20,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2	31 cm
Τύπος συσκευασίας 3	S04
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	125
Βάρος συσκευασίας 3	3,672 kg
Ύψος συσκευασίας 3	30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3	40 cm
Μήκος συσκευασίας 3	60 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------