

Product data sheet

Characteristics

SR-1CT-200

계기용 변류기 for EOCR - SR-1CT 200 / 5 A



기본항목

제품의 범위	EOCR
제품 또는 구성요소 타입	계전기용 변류기
모델명	SR-1CT
변류비	200/5 A
[In] 정격 전류	1...200 A
정밀도	Class 1
Burden	1.25 VA

전기적/기계적 특성

절연 저항	10 mΩ 에서 500 V
결선	주 회로 러그-클램프 1 케이블 (둘) 1.5...4 mm ² 유연한
케이블 길이	0.215 m
Tightening torque	주 회로 1.7 N.m 위에,중에 러그-클램프, 6.8 mm
네트워크 타입	AC
네트워크 주파수	50...60 Hz
취부 방식	패널 35 mm DIN 레일
높이	44 mm
너비	76 mm
깊이	90 mm
제품 무게	0.521 kg

사용환경

사용온도	-20...60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도	-30...80 °C
사용 고도	2000 m

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.1 cm
Package 1 Width	9.7 cm
Package 1 Length	8.3 cm
Package 1 Weight	531.0 g

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	면제 준수
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
환경 공시	 제품 환경 프로필
순환성 프로필	 수명 종료 정보
WEEE	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.
PVC 없음	예

계약 보증

보증	18 months
----	-----------