

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU6.004.872

Декоративна рамка Unica Plus двойна гранит/бял



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Product or component type	Рамка
Име	Unica Plus
Брой рамки	Двоен контактен излаз Хоризонтал
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Гранит
Цвят за декорация	White

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	161 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Тегло на продукта	0,035 kg
Пазарен сегмент	Жилищен

Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Бензин Устойчив на UV Масло Белина Течност за почистване на стъкла Ацетон Течен сапун

Packing Units

Пакет 1 Тегло	46,000 g
Пакет 1 Височина	10,000 mm
Пакет 1 широчина	80,000 mm
Пакет 1 дължина	160,000 mm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------