

Product data sheet

Characteristics

MGU3.410.18

Priza RJ45, Cat. 5 U/Utp, 1Mod, Alb



Principal

Gama	Unica
Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Priza de date
Aplicatie a dispozitivului	Comunicare
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip priza de date	Priza RJ45 4 contacte Cat.5e < 155 MHz
Echipament furnizat	Clapeta de protectie Suport eticheta

Suplimentar

Tip de retea de comunicatie	1000BASE-T
Port protocol de comunicatie	ATM 155 Mbps
Destinatie produs	Canal cablu Doza pardoseala
Numar module	1 modul
Numar priza	1
Tip amprenta	Infraplus
Tipul conectorului	S-One
Tip manta cablu	U/UTP
Organizarea cablurilor	Pereche torsadata, neecranata
Conexiuni - borne	Clic
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Clipsare Cu cleme:protectie
Directie de instalare	Drept
Material	ASA + PC: capac mecanism
Adancime	36 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	25 mm

Mediu

Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK01
Temperatura ambientala de utilizare	15...30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
Caracteristica de mediu	Fluid de curatare a geamurilor Acetona Sapun lichid Benzina Decolorant Alcool Ulei Rezistent UV
Standarde	ISO 8877

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	3,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	19,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	24,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	251,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	300
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,108 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------