

Product data sheet

Characteristics

MGU48.426.18

Unica Plus, Rama (Rama Fixa), 2 Posturi (H),
2X6 M, Alb/Alb



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Plus
Numar de posturi	2 posturi
Directie de instalare	Orizantal
Numar module	2 x 6 module
Mod de fixare	Suruburi
Culoare	Alb
Culoare laterala	Alb

Suplimentar

Echipament furnizat	Suport de fixare
Material	ASA + PC: rama decorativa ASA + PC: parte intermediară LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: suport de fixare
Standarde	EN 60669-1
Latime	195 mm
Inaltime	175 mm
Adancime	16 mm
Distanta intre centre	69 mm
Greutate neta	0,18 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetona Sapun lichid Rezistent UV Decolorant Ulei Fluid de curatare a geamurilor Alcool Benzina

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	17,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	19,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	189,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02

Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	670,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	18,720 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------