

Product data sheet

Characteristics

MGU50.211.18Z

Unica, comutator basculant, 2x1-way, 10 AX
250 VAC, 2 m, alb



Principal

Gama de produse	Unica
Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare
Tip tehnologie	Electromecanic
Funcție de comutare	Simplu
Numar de clapete	2
Aplicatie a dispozitivului	Control lumini
Echipament furnizat	Conexiune interna de forta
Culoare	Alb

Suplimentar

Curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Durabilitate electrica	10000 cic
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 Mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu
Material	Zamak: suport de fixare
Mod de fixare	Gheare lungi
Lățime	70,9 mm
Înălțime	70,9 mm
Adâncime	34 mm
Adâncime de montaj	22 mm
Greutate neta	0,076 kg
Temperatura ambientală de funcționare	25...35 °C
Temperatura ambientală pentru depozitare	0...50 °C
Standarde	EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica Directiva de joasa tensiune EN 60669-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Caracteristica de mediu	Decolorant Acetona Rezistent UV Sapun lichid Alcool Fluid de curatare a geamurilor Benzina Ulei

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	74,200 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	20,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	22,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	842,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	50
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,621 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------