

Fiche produit

Caractéristiques

DL1CF110

lampe de signalisation à néon - incolore - BA
9s - 110..130 V 2,6 W



Principales

Compatibilité de gamme	Harmony XB4
Type d'accessoire / élément séparé	Ampoule néon
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'éclairage
Accessoire/destination élément séparé	Bouton-poussoir lumineux
[Us] tension assignée d'alimentation	120 V AC
Couleur de signal	Transparent
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

Puissance dissipée en W	2,6 W
Culot de lampe	BA 9s
Poids du produit	0,002 kg

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Poids de la boîte (livres)	3 g
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	30 g
Hauteur de l'emballage 2	3,5 cm
Largeur de l'emballage 2	4,5 cm
Longueur de l'emballage 2	10,5 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	800
Poids de l'emballage 3	2,9 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------