

Fiche produit

Caractéristiques

DZ5CE010

embout de câblage - format moyen - 1 mm² - rouge



Principales

Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Fin de câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	NF C 63-023
Type d'emballage	Cordon de sachets
Quantité du lot	10 jeux de 100
Section de câble	1 mm ²

Complémentaires

Type d'embout	Conducteur simple
Information complémentaire	Sans support marqueur
Couleur	Rouge
Matière de la collerete	Plastique sans halogène
Matériau des tubes	Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre de câbles	1
Jauge AWG	AWG 18
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 3,5 mm
Diamètre du tube	1,7 mm
Longueur	14 mm
Longueur du tube	8 mm
Poids du produit	0,1 kg

Environnement

Certifications du produit	UL
Température de fonctionnement	-20...105 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Poids de la boîte (livres)	1 g
Hauteur de l'emballage 1	0,5 cm
Largeur de l'emballage 1	0,5 cm
Longueur de l'emballage 1	1,5 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	10,7 g
Hauteur de l'emballage 2	1 cm
Largeur de l'emballage 2	6 cm
Longueur de l'emballage 2	6 cm
Type d'emballage 3	BB1

Nb produits dans l'emballage 3	1000
Poids de l'emballage 3	118 g
Hauteur de l'emballage 3	8 cm
Largeur de l'emballage 3	9 cm
Longueur de l'emballage 3	12 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------