

Gegevensblad product

Kenmerken

LA1LD580BD

Relaisinterface 24VDC --> 24 ..240VAC
50/60Hz Integral 63



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Korte naam apparaat	LA1LD
Type product of component	Interfacemodule
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys Integral schakelonderbreker

Complementaire kenmerken

Uitgangstype	Relaisuitgang
Montagelocatie	Boven op geïntegreerde eenheid
[Uc] spanning stuurkring	24 V DC
Spanningslimieten controlecircuit	0.85...1.1 Uc DC
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitklem 1 kabel(s) 1 mm ² Schroefklem aansluitklem 2 kabel(s) 2,5 mm ²
[Ue] nominale bedrijfspanning	24...240 V AC 50/60 Hz
Nettogewicht	0,11 kg

Omgeving

[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	63 A
Type beveiliging	Overspanningsbeveiliging Tegen omgekeerde polariteit
IP-beschermingsgraad	IP20 B conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	10,8 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	170,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	17
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,222 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------