

Fiche produit

Caractéristiques

LVSSDP524

PrismaSeT S - Porte Pleine pour coffret 5x24 modules - blanche



Principales

Gamme	PrismaSeT
Type de produit ou de composant	Porte
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de boîtier
Compatibilité de gamme	PrismaSeT S

Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Numéro de clé	Nombre à indiquer
Type de porte	Pleine
Destination du produit	Armoire
Nombre de rangées horizontales	5
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre total de modules de 18 mm	120,0
Poids du produit	7,300 kg
Matière du coffret	Métal
Largeur	568 mm
Hauteur	946 mm
Profondeur	48,4 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Degré de protection IP	IP41
Degré de protection IK	IK08
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	59,500 cm
Longueur de l'emballage 1	111,000 cm
Poids de l'emballage 1	8,689 kg
Type d'emballage 2	P12

Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	105,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	115,000 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------