

Fiche produit

Caractéristiques

NSYS3D12830P

Spacial S3D H1200xL800xP300 + châssis plein



Principales

| | |
|----------------------------------|--|
| Gamme | Spacial |
| Nom du produit | Spacial S3D |
| Application | Universel |
| Catégorie | Boîtier compact |
| Hauteur nominale du boîtier | 1200 mm |
| Largeur nominale du boîtier | 800 mm |
| Profondeur nominale du boîtier | 300 mm |
| Type de porte | Pleine |
| Description châssis | Pleine |
| Type de plaquepasse-câbles | Standard |
| Type d'accessoire d'installation | Montage mural |
| Composition de l'appareil | 1 corps 2 plaque passe-câbles 1 platine de montage 1 porte avec serrure |

Complémentaires

| | |
|---------------------------|---|
| Type de corps | Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur Corps pièce unique |
| Nombre de portes | Face avant: 1 porte(s) |
| Ouverture de porte | Réversible (120 °) |
| Type de verrou | Verrou 3 points, double bar 3 mm |
| Accessibilité | Avant |
| Pièces amovibles | Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis Platine de montage par élément de fixation |
| Matière | Coffret: acier Platine de montage: acier galvanisé |
| Finition de surface | Coffret: poudre époxy-polyester |
| Couleur | Coffret: gris (RAL 7035) |
| Normes | IEC 62208 |
| Certifications du produit | cUL[RETURN]LR[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]JBV |
| Poids du produit | 61 kg |

Environnement

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 4X/13 |
| Degré de protection IK | IK10 conforme à IEC 62262 |
| Degré de protection IP | IP66 conforme à IEC 60529 |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 35,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 82,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 122,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 59,8 kg |
| Type d'emballage 2 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 97,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 122,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 131,4 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|