

Fiche produit

Caractéristiques

NSYTLDFL

plaque passe-câble 345x130 avec 1 découpe
FL21 coffret



Principales

Gamme	Spacial
Type de produit ou de composant	Plaque presse-étoupe
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoires de guide cordon
Anwendung	Universel
Nennbreite des Gehäuses	400 mm
Nenntiefe des Gehäuses	200 Mm 250 mm
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRNG
Emplacement de montage	Partie inférieure du boîtier
Type de presse-étoupe	Avec découpe FL
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 1 platine 1 joint séparé
Quantité du lot	Jeu de 1
Matière	Platine: acier Joint: mousse polyéthylène (PE)

Complémentaires

Couleur	Platine: gris (RAL 7035)
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Hauteur	345 Mm 5 mm
Largeur	345 Mm Réal: 360 mm
Profondeur	130 mm
Poids du produit	0,72 kg
Épaisseur	1,5 mm
Nombre de découpes	1 découpe
Accessoire/destination élément séparé	Pour membranes FL21
Dimensions de la découpe	194 x 62,5 mm

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,200 cm
Largeur de l'emballage 1	13,900 cm
Longueur de l'emballage 1	35,200 cm
Poids de l'emballage 1	398,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	20,100 cm

Largeur de l'emballage 2	43,800 cm
Longueur de l'emballage 2	30,700 cm
Poids de l'emballage 2	6,522 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	300
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	216,000 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------