

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKY13

levier roul. acier ZCK-Y pr comm. fin course –
25..70C – mvt rotatif



Principales

Gamme de produits	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou de composant	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil	ZCKY
Compatibilité produit	XCKJ
Tête à associer	ZCKE05
Mouvement tête de commande	Tournant
Appareil de commande	Levier à galet rappel de ressort métal (-)
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C pour standard -40...70 °C pour basse température 10...120 °C pour température élevée
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C standard -40...70 °C basse température 10...120 °C température élevée
Caractéristique d'environnement	Standard Température élevée Basse température

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	2,500 cm
Poids de l'emballage 1	30,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	150
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,906 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------