

Gegevensblad product

Kenmerken

ZCKY13

stalen rolhefboom ZCK-Y voor eindschakelaar -
25..70°C - draaiend



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique eindschakelaars XC Standard
Naam reeks	Standaard formaat
Type product of component	Hendel eindschakelaar
Korte naam apparaat	ZCKY
Compatibiliteit product	XCKJ
Bijbehorende kop	ZCKE05
Beweging van bedieningskop	Rotator
Type operator	Hefboom met rol terugverend metaal (-)
Type benadering	Zijwaartse benadering

Complementaire kenmerken

Bediening schakelaar	Met 30° nok
Positieve opening	Met

Omgeving

Omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C voor standaard omgeving -40...70 °C voor lage temperatuur 10...120 °C voor hoge temperatuur
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...70 °C standaard omgeving -40...70 °C lage temperatuur 10...120 °C hoge temperatuur
Omgevingskenmerken	Standaard omgeving Hoge temperatuur Lage temperatuur

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,500 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	2,500 cm
Package 1 Weight	30,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,906 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------