

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKY59

tige ronde thermoplast – 6 mm – ZCK-Y pr
comm.fin course



Principales

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou de composant	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil	ZCKY
Compatibilité produit	XCKL XCKJ XCKM XCKS
Tête à associer	ZCKD05 ZCKE05
Mouvement tête de commande	Tournant
Appareil de commande	Rod lever spring return thermoplastic (round rod 6 mm, L = 200 mm)
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans





Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C pour standard -40...70 °C pour basse température
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C standard -40...70 °C basse température
Caractéristique d'environnement	Standard Basse température

Packing Units

Poids de la boîte (livres)	0,025 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,100 dm
Largeur de l'emballage 1	0,250 dm
Longueur de l'emballage 1	2,020 dm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------
