

Product data sheet

Characteristics

15608

Contor Orar - Afisaj Mecanic Cu 7 Cifre - 230 V C.A. 50 Hz



Principal

Gama	PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului	CH
Tip produs sau componenta	Contor orar
Compatibilitate gama	Prisma (Prisma P) usa Prisma (Prisma G) usa
Tip de masurare	Timp de functionare
Tip afisaj	Electromecanic 7 cifre2

Suplimentar

Resetare	Fara
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a. la 50 Hz
Puterea consumata in VA	0,15 VA
Suport de montare	Fata frontala

Mediu

Grad de protectie IP	Parte frontala: IP65
Latime	48 mm
Inaltime	48 mm
Adancime	39 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,6 cm
Latime prima forma de impachetare	6,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	60,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	96
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,315 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------