



Fő jellemzők

Készülékalkalmazás	Elosztás Vezérlő áramkör
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Reflex iC60
Készülék rövid megnevezése	Reflex XC40
Termék vagy komponens típusa	Integrált vezérlő megszakító
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok száma	3
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	63 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód	N
Megszakítási kapacitás	20 kA I _{cu} -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 10 kA I _{cu} -380...440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Impulzus távirányítóval BE/KI gomb Impulzus távirányítóval Rúd
Vezérlőjel típusa	Impulzus Fenntartó Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
Helyi jelzés	Villogó LED: a készülék kioldott Villogó LED: a készülék készen áll Villogó vörös LED Zöld LED a bekapcsoláshoz Villogó LED: a készülék kioldott
Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC/DC -50/60 Hz
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Szerelőtartó	35 mm szimmetrikus sín
9 mm furattávolság	11
Magasság	84 mm
Szélesség	99 mm
Mélység	77 mm
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	50000 ciklus

Elektromos élettartam	AC-11: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatolási lehetőség	Zárható
Reteszelési opciók leírása	Lakat KI helyzetben
Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk
Termékkompatibilitás	PLC-vel



Környezet

IP védettségi szint	IP20 megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok	4
Trópusállóság	Súlyosság B
Relatív páratartalom	93 % -40 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	757 g
1. csomag magassága	9,1 cm
1. csomag szélessége	11,2 cm
1. csomag hosszúsága	16,7 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	14
2. csomag súlya	11,085 kg
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------