

Product data sheet

Characteristics

ETK10151E

Ultra - T-Piece - 101 x 34/50 mm - ABS - white



Principal

Gama de produse	Ultra
Tip produs sau componenta	Piesain T
Aplicatie a dispozitivului	Distributia cablurilor
Culoare	Alb (RAL 9010)
Cantitate pe set	Set de 5

Suplimentar

Dimensiune canal de cabluri	101 x 34 mm 101 x 50 mm
Material canal de cabluri	Plastic
Mod de fixare	Dotat cu agrafa
Material	PC/ABS
Inaltime	138 mm
Latime	171 mm
Adancime	52 mm

Mediu

Standarde	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK07

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,500 cm
Latime prima forma de impachetare	14,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	70,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	11,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	20,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	28,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	469,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04

Numar unitati in a treia forma de impachetare	35
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,899 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale