

Product data sheet

Characteristics

KCF1PZ

Maner Rotativ Frontal Kcf - Pt. Vn-12, Vn-20, V02 - V2 - Maner Rosu



Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	KCF1
Tip produs sau componenta	Manetă rotativă
Compatibilitate produs	VN20 V02...V2 VN12
Culoare maner	Rosu

Suplimentar

Culoare placa frontala maner	Galben
Blocare cu lacat pentru maner rotativ	Intre 1 si 3 lacate 4...8 mm
Marcaj	0 - 1
Mod de fixare	Cu 4 suruburi
Dimensiunea manerului placii frontale	60 x 60 mm
Inaltime	60 mm
Latime	60 mm
Greutate neta	0,075 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP65
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,2 cm
Latime prima forma de impachetare	7 cm
Lungime prima forma de impachetare	7 cm
Greutate prima forma de impachetare	71,5 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	45
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,818 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	360
Inaltime a treia forma de impachetare	80 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm

Lungime a treia forma de impachetare	60 cm
Greutate a treia forma de impachetare	39,044 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------