

Product data sheet

Characteristics

MGU4.000.06

Unica Colors, Rama decorativa, 2 M, Clipsare, Verde Iarba



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Ramă decorativă
Denumire	Unica Colors
Numar module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare decoratiune	Moss green

Suplimentar

Material	ABS + PC: ramă decorativă
Adancime	5,75 mm
Latime	57,6 mm
Inaltime	57,6 mm
Greutate neta	0,032 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Sapun lichid Acetona Fluid de curatare a geamurilor Decolorant Alcool Ulei Benzina Rezistent UV

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,5 cm
Latime prima forma de impachetare	5,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	6 cm
Latime a doua forma de impachetare	12 cm
Lungime a doua forma de impachetare	17,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	120 kg

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	15 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1415 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------