

Product data sheet

Characteristics

MGU50.452.18Z

Unica - Priza Tv/Fm - Sfarsitul Liniei (Priza De Borna) - 2 M - Alb



Principal

Gama	Unica
Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Priză TV/FM
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu ramă de fixare zamak + clești lungi
Tip priza TV	Sfarsitul liniei (priza de borna)
Tenta de culoare	White
Conditii de utilizare	Sisteme de distribuție în serie

Suplimentar

Conector TV	Tata IEC 9,52 mm
Conector FM	IEC 9,52 mm mama
Atenuare	13.5 DB TV/UHF signal125...860 MHz 13.5 DB TV/VHF signal47...68 MHz 27 dB R signal87.5...108 MHz
Flux de curent c.c.	Da
Numar pe linie	1
Numar de module	2 module
Material	ASA + PC capac mecanism Zamak: fixing frame
Mod de fixare	Clești lungi
Adancime	28 mm
Latime	70,9 mm
Inaltime	70,9 mm
Adancime de montaj	18 mm
Greutate neta	0,112 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Temperatura ambientala de functionare	15...35 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Decolorant Fluid de curățare a geamurilor Alcool Săpun lichid Acetonă Benzină
Standarde	Directiva EMC EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4

Packing Units

Greutate colet(Lbs)	98,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1	36,000 mm
Latimea formei de impachetare 1	75,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1	75,000 mm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------