

Product data sheet

Characteristics

MGU50.464.18Z

Unica, Priza Tv Monoecranata (Zamak), Tata Terminal, Alb



Principal

Gama	Unica
Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Priza TV
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare
Tip priza TV	Capat (priza de capat)
Culoare	Alb

Suplimentar

Conector TV	Tata IEC 9,52 mm
Atenuare traseu	8 dB TV semnal5...2150 MHz
Flux de curent c.c.	Nu
Numar pe linie	1
Numar module	2 module
Material	ASA + PC: capac mecanism Zamak: suport de fixare
Mod de fixare	Gheare lungi
Adancime	28 mm
Ltime	70,9 mm
Inaltime	70,9 mm
Adancime de montaj	18 mm
Greutate neta	0,112 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Temperatura ambientala de functionare	15...35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
Caracteristica de mediu	Decolorant Fluid de curatare a geamurilor Alcool Benzina Rezistent UV Ulei Sapun lichid Acetona
Standarde	EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4 EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,6 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	98,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	19,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	21,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	980,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------