



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	A fedél felszerelése
Termék vagy komponens típusa	Takaró keret
Szín megnevezése	Unica Plus
Sorolás száma	2-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód	Rápattintható
Keret színe	Palaszürke
Dekoráció színe	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): díszítő csík ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): átmenő rész ABS + PC: fedlap
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	80 mm
Szélesség	161 mm
Mélység	14 mm
Középpontok közötti távolság	71 mm
Súly	0,035 kg
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Otthoni

Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Alkohol Benzin Fehérítő UV-álló Ablaktisztító folyadék Olaj Folyékony szappan Aceton

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	35,8 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,074 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	5
Package 3 Height	6,5 cm
Package 3 Width	12,5 cm
Package 3 Length	18,5 cm
Package 3 Weight	230,5 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------