

Product data sheet

Characteristics

MGU6.008.524

Unica Plus, Rama de Acoperire, 8 M, 4 Porti
Orizontale, Sampanie/Ivoriu



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Plus
Numar de porti	4 posturi orizontale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Light grey
Culoare decoratiune	Fildeş

Suplimentar

Material	ASA + PC: parte intermediară Zamak: rama decorativa ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	303 mm
Adancime	14 mm
Distanta intre centre	71 mm
Greutate neta	0,066 kg
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Decolorant Fluid de curatare a geamurilor Acetona Sapun lichid Rezistent UV Alcool Ulei Benzina

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	30,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	65,200 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1

Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	32,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	400,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	45
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,984 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------