



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	A fedél felszerelése
Termék vagy komponens típusa	Takaró keret
Szín megnevezése	Unica Top
Sorolás száma	1-es sorolás
Rögzítési mód	Rápatintható
Keret színe	Matt nikkell
Dekoráció színe	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): díszítő csík ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): átmenő rész Zamak + PA (poliamid): fedlap
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	80 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	14 mm
Súly	0,058 kg
Piaci szegmens	Otthoni Kiskereskedelmi

Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Alkohol Ablaktisztító folyadék Olaj Fehérítő Aceton Folyékony szappan Benzin UV-álló

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,3 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	60,2 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,5 cm

Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	359,0 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	56,808 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------