

Product data sheet

Characteristics

MGU66.002.296

Unica Top, Rama, 1 Post, Orizontal, Onix
Aramiu/Grafit



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Top
Numar de porti	1 post
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Onix cupru
Culoare decoratiune	Grafit

Suplimentar

Material	ASA + PC: ramă decorativă ASA + PC: parte intermediară Zamak: rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	90 mm
Adancime	14 mm
Greutate neta	0,058 kg
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Fluid de curatare a geamurilor Decolorant Sapun lichid Rezistent UV Benzina Acetona Alcool Ulei

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,6 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	9 cm
Greutate prima forma de impachetare	59 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5

Înălțime a doua formă de împachetare	7 cm
Latime a doua formă de împachetare	12,5 cm
Lungime a doua formă de împachetare	18,5 cm
Greutate a doua formă de împachetare	351 g
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	S03
Număr unități în a treia formă de împachetare	80
Înălțime a treia formă de împachetare	30 cm
Latime a treia formă de împachetare	30 cm
Lungime a treia formă de împachetare	40 cm
Greutate a treia formă de împachetare	6,02 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fără mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------