



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	A fedél felszerelése
Termék vagy komponens típusa	Takaró keret
Szín megnevezése	Unica Top
Sorolás száma	3-as sorolás vízszintes
Rögzítési mód	Rápatintható
Keret színe	Dohány
Dekoráció színe	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): díszítő csík ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): átmenő rész Zamak + PA (poliamid): fedlap
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	80 mm
Szélesség	232 mm
Mélység	14 mm
Középpontok közötti távolság	71 mm
Súly	0,092 kg
Piaci szegmens	Otthoni Kiskereskedelmi

Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védettség szint	IP20
Környezeti jellemzők	Benzin Aceton Folyékony szappan Alkohol UV-álló Olaj Fehéritő Ablaktisztító folyadék

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	65 g
1. csomag magassága	1,7 cm
1. csomag szélessége	9,6 cm
1. csomag hosszúsága	24 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	3
2. csomag súlya	258 g

2. csomag magassága	11 cm
2. csomag szélessége	6 cm
2. csomag hosszúsága	25 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S02
Egységek száma az 3. csomagban	18
3. csomag súlya	2,003 kg
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------