

Product data sheet

Characteristics

MGU66.103.038

Unica Top, Rama de Acoperire, 3 M, 1 Poarta, Aluminiu



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Top
Numar module	3 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Crom lucios
Culoare decoratiune	Aluminiu

Suplimentar

Material	ASA + PC: parte intermediară Zamak: rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	116 mm
Latime	80 mm
Adancime	13,7 mm
Greutate neta	0,072 kg
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Benzina Decolorant Rezistent UV Ulei Sapun lichid Acetona Fluid de curatare a geamurilor Alcool

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	70,900 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3

Înălțime a doua forma de împachetare	6,500 cm
Latime a doua forma de împachetare	12,500 cm
Lungime a doua forma de împachetare	18,700 cm
Greutate a doua forma de împachetare	279,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de împachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de împachetare	24
Înălțime a treia forma de împachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de împachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de împachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de împachetare	2,687 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------