

Product data sheet

Characteristics

MGU68.002.7A1

Rama Simpla Aluminiu Slefuit



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Class
Numar de porti	1 post
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Aluminiu mar

Suplimentar

Material	Aluminiu: rama decorativa ASA + PC: ramă decorativă
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	93 mm
Latime	102 mm
Adancime	11 mm
Distanta intre centre	71 mm
Greutate neta	0,1 kg
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Sapun lichid Alcool Fluid de curatare a geamurilor Decolorant Ulei Benzina Rezistent UV Acetona

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,5 cm
Latime prima forma de impachetare	11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	14 cm
Greutate prima forma de impachetare	163,929 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------