

Product data sheet

Characteristics

MIP11112

Resi9 MP cofret 1R12M aparentusa alba 1TB



Principal

Gama	Resi9
Nume produs	Resi9 MP
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Carcasa modulara
18 module pe rand	12
Numar de randuri orizontale	1
Tip de usa	Simplu
Latime	Exterior 268 mm
Inaltime	Exterior:228 mm
Adancime	Exterior:101,5 mm

Suplimentar

Montare dulap	Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand	24
Numarul total de module de 18 mm	12
[In] calibru	63 A
Tip sina	Șină asimetrică 35 mm
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj
Intrare cablu	1 flanșă 1 flanșă pentru canal de cabluri
Funcție bloc terminal	Impamantare
Numar blocuri terminale	1 impamantare (cu șurub) cu 8borne
Conexiuni blocuri terminale	1 x 16 mm ² pentru impamantare 3 x 6 mm ² pentru impamantare 4 x 10 mm ² pentru impamantare
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic
Adancime interioara	80 mm
Culoare	Usa:Alb (RAL 9003) Parte frontala:alb (RAL 9003)

Mediu

Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etichete privind calitatea	IMQ
Rezistentă la foc	Partea din spate:750 °C Usa:650 °C Parte frontala:750 °C
Grad de protecție IP	IP40
Grad de protecție IK	IK07
Temperatura ambientală de funcționare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,200 cm
Latime prima forma de impachetare	26,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	22,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	710,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	52,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,700 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	128
Inaltime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	102,880 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  Profil circularitate

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------