

Product data sheet

Characteristics

NSYAPU19F9

Actassi - Sina distrib. putere 1 U - 9 prize 19P
UTE



Principal

Gama	Actassi
Tip produs sau componenta	Sina de distributie
Aplicatie a dispozitivului	Multifunctional
Descriere priza standard	Pin de legare la pamant
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
Configuratie poli priza	2P + E cu obturatoare
Cantitate pe set	Set de 1
Culoare	Aluminiu

Suplimentar

Compozitie dispozitiv	1 bară de alimentare Elemente de fixare
Pozitie papuc pentru legare la pamant	Bornă de împământare la 35°
Numar priza	9
[In] calibru	16 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a.
Suport de montare	Vertical Rack 19"
Mod de fixare	Fixare directă Cu colier
Material	Poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
Finisare suprafata	Anodizat
Conexiune electrica	3 m cablu de putere 3 x 1.5 mm ² H05VV-F3G1.5
Numarul rack-urilor	1U
Latime	482,60 mm
Adancime	44 mm

Mediu

Rezistenta la foc	850 °C
Etichete privind calitatea	UTE
Standarde	IEC 60884 NBN C 61-112-1 UL 1015

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
Latime prima forma de impachetare	10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	50,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	861,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------