

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYDBN1010

Tesys Lc1D.K Contactor Condensator Cu  
Sarcina - 3P- 60 Kvar - 415 V - 415 V C.A



### Principal

|  |                        |
|--|------------------------|
| Gama de produse                        | Spacial SDB            |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Multifuncțional        |
| Tip produs sau componenta              | Doza de conexiuni      |
| Tip carcasa                            | Carcasa goala          |
| Tip de capac frontal                   | Capac simplu mic       |
| Culoare                                | Gri deschis (RAL 7035) |

### Suplimentar

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Inaltime nominala cofret | 105 mm                                       |
| Latime nominala cofret   | 105 mm                                       |
| Adancime nominala cofret | 49 mm  |
| Montare carcasa          | Montaj pe perete                             |
| Compozitie dispozitiv    | 1 corp<br>1 capac<br>1 șurub pentru acoperiș |
| Fixare rama              | Screw  |
| Material                 | otel   |
| Finisaj suprafata        | Pudră epoxy-poliester                        |
| Greutate produs          | 0,273 kg                                     |

### Mediu

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Standarde            | IEC 62208                        |
| Grad de protectie IP | IP55 conformitate cu SR EN 60529 |
| Grad de protectie IK | IK07 conformitate cu IEC 62262   |

### Packing Units

|  |          |
|--|----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1      | PCE      |
| Număr de produse în pachet                 | 1        |
| Greutate colet(Lbs)                        | 252,25 g |
| Inaltimea formei de impachetare 1          | 5 cm     |
| Latimea formei de impachetare 1            | 10,5 cm  |
| Lungimea formei de impachetare 1           | 10,5 cm  |
| Tip unitate a formei de impachetare 2      | BB1      |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 10       |
| Greutatea formei de impachetare 2          | 2,86 kg  |
| Inaltimea formei de impachetare 2          | 12 cm    |
| Latimea formei de impachetare 2            | 24 cm    |
| Lungimea formei de impachetare 2           | 28 cm    |

## Offer Sustainability

|  |  |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium   |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>   |
| Conform REACH fara SVHC                | Da   |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a> |
| Fara mercur                            | Da   |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>  |

## Contractual warranty

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|