

NSYTRV352PE

Csavaros egyszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 16 mm 35 mm² 125A-es zöld-sárga



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	Linergy TR
Termék vagy komponens típusa	Sorkapcsos csatlakozó
Készülék rövid megnevezése	TRV
Sorkapocs típusa	Védőföldelés
Sorkapocs szint	1
Szerelési mód	Csüptetve
Névleges keresztmetszet	35 mm ²
Hosszúság	65,7 mm
Szín	Zöld-sárga
Készletenkénti mennyiség	500 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Szélesség	16 mm
Magasság	60,2 mm
Csatlakozás típusa	1 x csavaros bekötések: felfelé 1 x csavaros bekötések: terhelésoldali
Number of connections	2
Csatlakozás helyzet	Oldalsó
Mérési bemenet száma	2
Kábelkeresztmetszet	1,5...50 Mm ² , szilárd vagy dugalmas 2,5...35 Mm ² , Rugalmas sodrott kábelvéggel 1,5...50 mm ² , Rugalmas sodrott nélkül
Meghúzási nyomaték	3,2...3,7 N.m
Vezeték csupaszítási hossz	18 mm
Szerszám típusa	Szondák csatlakoztatása: csavarhúzó Szétkapcsolás: csavarhúzó
Névleges áramerősség	125 A conforming to EN/IEC 60947-7-1
Anyag	Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Dielektromos veszteség	0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255 0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
Dielektromos állandó	3,7 20 °C-on stabilizáció után
Ellenállóképesség	10000 MΩ.M megfelel IEC 60093 10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
Felületi ellenállás	1000 GΩ megfelel IEC 60093 1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
Kúszási ellenállás	500 CTI (> 400 kV) megfelel IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) megfelel VDE 0303-T30
Tűzkésleltetés	V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
Súly	85,79 g

Tartománykompatibilitás	Prisma G Prisma P25M Prisma PH Prisma Pack 160 Spacial Kaedra PratiKa TeSys
Termékkompatibilitás	Spacial szekrény

Környezet

Termék minősítések	VDE, C csoport EAC (pending) CSA-Ex CURus (873) IEC Ex 3GD zóna 2/22 GOST ATEX Cat 3G
Dielektromos szilárdság	1000 V megfelel IEC 60243-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...130 °C megfelel IEC 60216-1 -40...130 °C megfelel VDE 0414

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	86,9 g
1. csomag magassága	9,5 cm
1. csomag szélessége	18 cm
1. csomag hosszúsága	28 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	50
2. csomag súlya	4,37 kg
2. csomag magassága	9,5 cm
2. csomag szélessége	18 cm
2. csomag hosszúsága	28 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	1700
3. csomag súlya	161,58 kg
3. csomag magassága	80 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hosszúsága	60 cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------
