

Product data sheet

Characteristics

KNA160DL4

Canalis - Cot Flexibil - 160 A - Intern/Extern,
Unghi De 80 - 180°



Principal

Gama de produse	Canalis
Nume produs	KN
Tip produs sau componenta	Flexible element
Descriere bara colectoare	Cot flexibil
Aplicatie a dispozitivului	Low power distribution
Tip modificare directie	2 dimensions
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala	230...500 V
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Numarul circuitelor	1
Tip de control	Fara
Culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentar

Mod de montare	Cu suruburi
Limita de stres termic	8000 kA ² .s
Camp magnetic radiat maxim	0,186 µT
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	500 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata	2,8 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	20 kA
THDI	0...15 % 160 A 15...33 % 130 A 33...100 % 100 A
Unghi de functionare	80...180 °
Lungime	355 mm
Greutate neta	1,5 kg
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Mediu

Grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de utilizare	0...35 °C fără declarare

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	11,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	54,4 cm

Greutate prima forma de impachetare	1,08 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	32 cm
Latime a doua forma de impachetare	60 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,72 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------