

Product data sheet

Characteristics

WDE000506

Cedar Plus -Clapeta Basculanta cu Eticheta de Marcaj, Alb



Principal

Nume gama	Cedar Plus
Functie	Clapeta cu suport eticheta
Informatii suplimentare comutator	Eticheta descriptiva
Culoare rama	Alb

Suplimentar

Material parti vizibile	PA6 FR850
Finisare suprafata	Lucios
Inaltime	49 mm
Latime	59 mm
Adancime	19 mm
Greutate neta	0,013 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,9 cm
Latime prima forma de impachetare	5,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,9 cm
Greutate prima forma de impachetare	13 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	9,3 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27 cm
Greutate a doua forma de impachetare	260 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,56 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------