



Hoofd

Range of product	Thorsman
Product name	Thorsman FCA
Product or component type	Voorkap
Kabelgootmateriaal	Kunststof Aluminium
Mounting support	Servicedrager met voorzijde van 80 mm
Quantity per set	Set van 8
Ambient air temperature for operation	-40...60 °C

Complementair

Kleurtint	Naturel
Bevestigingsmethode	Vastgedrukt
Materiaal	Aluminium geanodiseerd

Omgeving

Lengte	2500 mm
Height	80 mm
Width	80 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	250,000 cm
Package 1 Weight	1,024 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	384
Package 2 Height	67,000 cm
Package 2 Width	400,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	414,816 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist