



Hoofd

Range of product	Thorsman
Product name	Thorsman CYB
Product or component type	Adapter
Kleurtint	Metallic aluminium
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Samenstelling apparaat	Labelvenster Label Klemmenblok Trekontlasting Beschermdende kap
Compatibiliteit product	Dubbele slave-uitgang CYB-PS
Type connector	Klemmenblok insteek
Materiaal	PC/ABS
Lengte	37 mm
Height	84 mm
Width	41 mm

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-20...40 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,3 cm
Package 1 Width	8,8 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	40,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,6 cm
Package 2 Width	10,4 cm
Package 2 Length	26,2 cm
Package 2 Weight	444,0 g
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	3240
Package 3 Height	114,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm

Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	168,448 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------