



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Wander stopcontact
Device short name	Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus	ELV
Poles description	2P
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Plug, stekkerdoos, contr st vorm	Recht
In nominale stroom	32 A
[Ue] rated operational voltage	20...25 V
Network frequency	50/60 Hz
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Pennen: roestvrij staal Moffen: vernikkeld messing Veren: roestvrij staal
Connections - terminals	Captieve schroeven
Cable cross section	4...10 mm ²
Buitendiameter kabel	6...23 mm
Kabelinvoer	Kabelwartel
Type schroefdraad	Pg 21
Net weight	0,208 kg
Height	73 mm
Width	73 mm
Depth	159 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Violet

Omgeving

Standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,2 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	190,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	11,8 cm
Package 2 Width	21,0 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	2,02 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,547 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------