



Hoofd

Range	Actassi
Product or component type	Stroomverdeling spoor
Device application	Multifunctioneel
Standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
Configuratie polen stopcontact	2P + E met kleppen
Quantity per set	Set van 1
Colour	Aluminium

Complementair

Apparaatsamenstelling	1 stroomrail Vaste elementen
Positie geaarde kabelschoen	35° aardingsschoen
Nummerstekkerbus	7
In nominale stroom	16 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC
Mounting support	19" rack Rechtop
Bevestigingsmethode	Met beugels Rechtstreekse bevestiging
Materiaal	Polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte afwerking	Geanodiseerd
Elektrische aansluiting	3 m voedingskabel 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Aantal rekeenheden	1U
Hoogte	76 mm
Breedte	Totaal: 482,60 mm Behuizing: 440 mm
Diepte	76 mm

Omgeving

Brandwerendheid	850 °C
Quality labels	VDE
Standards	UNE 20315 IEC 60884 VDE 0620-1 DIN 49440

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	50,0 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	960,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------