



Hoofd

Range of product	Telemecanique Limit switches XC Standard
Naam serie	Standaard formaat
Product or component type	Hendel eindschakelaar
Device short name	ZCY
Compatibiliteit product	XCKP XCKD XCKT XCMD
Bijbehorende kop	ZCE05 ZCE01
Beweging van bedieningskop	Rotator
Type operator	Rod lever terugverend metaal (vierkante stang 3 mm, L = 125 mm)
Sporen	Geen spoor
Type benadering	Zijwaartse benadering

Complementair

Bediening schakelaar	Met eender welk bewegend deel
Positieve opening	Zonder

Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-25...70 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...70 °C
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	11,9 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	20,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------